

Nanotek Vacuum

ナノテクバキューム

ブラッシングと同時にダストを吸引

喜多製作所クリーニングアイテムの代名詞「ナノテクブラシ」の進化形！
プローブメンテナンスに欠かせないピン先端のブラッシングで出た細かいダストをその場で吸引！

喜多製作所オリジナルのスーパークリーニングアイテム！！

ナノテクバキューム Nanotek Vacuum

● 接続エアに合わせた2タイプをご用意

コンプレッサーエア（圧縮空気）接続タイプ

- ・圧縮空気の流れを組み込まれた真空発生装置によって吸引力に変換
- ・工場などで一般的に使用される圧縮空気を利用できるので便利

真空ポンプ接続タイプ

- ・真空ポンプや掃除機のように吸引機能を有する機器に直接接続
- ・接続機器の吸引力を生かした大流量も可能

● ブラシワイヤーは3タイプ

ナノテクブラシと同じワイヤーバリエーション
直径 0.03/0.04/0.05mm をご用意

選べるワイヤー直径
0.03 / 0.04 / 0.05mm

付属 / 交換用ブラシ


ブラシホルダー
耐食性・作業性を追求した
Φ10 ステンレスホルダー

先端キャップ

ポリアセタール製で衝突による損傷を防止
ねじ付キャップでブラシの長さ調節が可能
帯電防止材で吸引時に発生する静電気を低減

ブラシ横の間隙から強力にダストを吸引

コンプレッサーエア接続タイプ概略図



圧縮空気（コンプレッサーエア）の流れを使って真空発生装置で集塵フィルターに向かう空気の流れを生み出し、吸い込んだダストは集塵フィルターに集められます。

※図中にあるチューブの長さは実際の比率とは異なります

型式の表記方法

NANOV -

タイプ

ワイヤー径

下記からタイプとワイヤー径を選択ください。

製品タイプ

- A1** コンプレッサーエア接続タイプ
- B1** 真空ポンプ接続タイプ
※エア供給側カプラー設定なし
- R1** 交換用ブラシ

付属 / 交換用ブラシワイヤー直径

- 003** ワイヤー直径 0.03mm
- 004** ワイヤー直径 0.04mm
- 005** ワイヤー直径 0.05mm

※ 「mm」・小数点を除いて数字のみ記載

型式例) ナノテクバキューム

コンプレッサーエア接続タイプ / 付属ブラシワイヤー直径 0.04mm

NANOV - A1 - 004

株式会社喜多製作所

〒590-0535 大阪府泉南市りんくう南浜 4-27

TEL: 072-485-1900 FAX: 072-485-1901

Home Page: <http://www.kita-mfg.com> E-Mail: kitasales@kita-mfg.co.jp